



Equipamiento ASTM

ASTM D2162 Viscosímetro Baño Maestro: TV16000

Rango: 10 +...60°C/50 +...140°F
Medición: Estándar en °C, °F requerido
Materiales usados dentro del baño: Acero inoxidable 304
Ajuste ±: 0.005°C
Estabilidad ±: 0.005 K
Uniformidad: <0.005 K
Calefacción: 2500 W
Calefactores: 2
Volumen Baño: 160 L
Apertura de baño: 250x365 mm
Profundidad de baño: 965 mm
Dimensión: 575 x 575 x 1700 mm
Peso: 135 Kg



ASTM D789 viscosidad cinemática de soluciones de polímeros

Rango: ...130°C/...266°F
Medición: Estándar en °C, °F requerido
Materiales usados dentro del baño: Acero inoxidable 304
Ajuste ±: 0.1°C
Compensación: 0.01°C
Estabilidad ±: 0.01K
Calefacción: 2800 W
Calefactores: 3
Volumen Baño: 20 L
Cantidad de Tapas: 1
Ventana: 140 x 285 mm
Apertura de baño: 130 x 165 mm
Profundidad de baño: 300 mm



ASTM D2162 Extremadamente estable baño termostático: TV15000

Rango: 5 +...60°C/41 +...140°F
Medición: Estándar en °C, °F requerido
Materiales usados dentro del baño: Acero inoxidable 304
Ajuste ±: 0.005 K
Estabilidad ±: 0.007 K
Uniformidad: <0.007 K
Calefacción: 2500 W
Calefactores: 2
Volumen Baño: 155 L
Apertura de baño: 230x820 mm
Profundidad de baño: 650 mm
Dimensión: 1170 x 420 x 1400 mm
Peso: 130 Kg



ASTM D1796 Baño Líquido para precalentar Conos de Centrifuga

Rango: ...250°C/...482°F
Medición: Estándar en °C, °F requerido
Materiales usados dentro del baño: Acero inoxidable 304
Ajuste ±: 0.1°C
Estabilidad ±: 0.02K
Calefacción: 1500 W
Volumen Baño: 16 L
Apertura de baño: 9 x Ø 51 mm
Profundidad de baño: 220 mm
Bomba (mBar): Presión máxima 300 (opcional 1 Bar)
Bomba (L/min): Flujo máximo 7.5 (opcional 16)
Dimensión: 455 x 295 x 440 mm
Peso: 21Kg



PM Tamson Instruments

est. 1878



Equipamiento ASTM

ASTM D4870 total de sedimentos en combustibles residuales

	TC 16	TC 40
Rango:	...250°C/...482°F	
Medición:	Estándar en °C, °F requerido	
Materiales usados dentro del baño:	Acero inoxidable 304	
Ajuste ±:	0.1°C	
Estabilidad ±:	0.02K	
Calefacción:	1500 W	2800 W
Volumen Baño:	16 L	40 L
Apertura de baño:	180 X 210 mm	420 X 275 mm
Profundidad de baño:	220 mm	200 mm
Bomba (m Bar):	Presión máxima 300 (opcional 1 Bar)	
Bomba (L/min):	Flujo máximo 7.5 (opcional 16)	
Dimensión:	455 x 294 x 440 mm	705 x 375 x 440 mm
Peso:	21Kg	30Kg



TC16
Ageing Bath

ASTM D6468 Estabilidad de los combustibles Medio destilados

	TC 16	TC 40
Rango:	...250°C/...482°F	
Medición:	Estándar en °C, °F requerido	
Materiales usados dentro del baño:	Acero inoxidable 304	
Ajuste ±:	0.1°C	
Estabilidad ±:	0.02K	
Calefacción:	1500 W	2800 W
Volumen Baño:	16 L	40 L
Apertura de baño:	180 X 210 mm	420 X 275 mm
Profundidad de baño:	220 mm	200 mm
Bomba (m Bar):	Presión máxima 300 (opcional 1 Bar)	
Bomba (L/min):	Flujo máximo 7.5 (opcional 16)	
Dimensión:	455 x 294 x 440 mm	705 x 375 x 440 mm
Peso:	21Kg	30Kg



TC16 for ASTM D6468



PM Tamson Instruments

est. 1878



Equipamiento ASTM

ASTM D4807 Sedimentos en el petróleo crudo por Membrana de Filtración

Rango: ...250°C/...482°F
Medición: Estándar en °C, °F requerido
Materiales usados dentro del baño: Acero inoxidable 304
Ajuste ±: 0.1°C
Estabilidad ±: 0.02K
Calefacción: 1500 W
Volumen Baño: 16 L
Apertura de baño: 180 X 210 mm
Profundidad de baño: 220 mm
Bomba (mBar): Presión máxima 300 (opcional 1 Bar)
Bomba (L/min): Flujo máximo 7.5 (opcional 16)
Dimensión: 455 x 295 x 440 mm
Peso: 21Kg



ASTM D2068 filtro de bloqueo Tendencia

Rango de bloqueo: 1.0 a 30 (mas bajo el numero mejor)
Presión Máxima: 200 Kpa
Alimentación: 100W
Tamaño: 30 x 25 x 60
Voltaje: 85-230 V, 50-60 Hz
Peso : 10 Kg



ASTM D1298 Densidad por hidrómetro

Rango:	5°C/...120°F	
Ajuste ±:	0.1°C	
Estabilidad ±:	Mejor que 0.1K	
	TLC 15	Tripod
Volumen Baño:	5 L	
Apertura del baño	85 x 150 mm	
Profundidad de baño:	150 mm	
Largo:	420 mm	360 mm
Ancho:	265	320
Altura	565	800
Peso:	30 kg	9kg
Poder	1100 W (1 calentador)	
Temperatura ambiente	18...23 °C	
CE	Los productos se ajustan a la normativa CE	



PM Tamson Instruments

est. 1878